

Установка химической металлизации

«Chrome MX-2»



Предназначена для формирования покрытия, схожего по потребительским свойствам с покрытием хромом, на поверхностях различных материалов путём переноса рабочих реагентов посредством пневматических распылительных пистолетов. Установка химической металлизации серии «Chrome MX»: MX-2 имеет ряд отличительных особенностей:

- Мобильная, жёсткая, компактная рамная конструкция.
- Установка окрашена порошковой краской и, на детали, наиболее подверженные воздействию реагентов, дополнительно нанесён химически стойкий порошковый лак.

- Приборная панель рассредоточена для улучшения информативности и удобства работы. Для обеспечения химической стойкости, надписи помещены за минеральным стеклом.
- Напорные баки (объемом 6,4л) с функцией принудительного сброса давления с прозрачными, химически нейтральными колбами.
- Регулировка давления воздуха в напорных баках - отдельная на каждый бак.
- Экспресс – система заливки, слива и промывки напорных баков, позволяющая улучшить удобство обслуживания оборудования и повысить скорость выполнения рабочих операций. Данная система выполнена из химически стойких материалов.
- Использование пневматических комплектующих для профессионального оборудования, позволяющее повысить надёжность и ремонтпригодность оборудования.
- Эргономичность, функциональность и оригинальный дизайн.

Тех. характеристики	«Chrome MX - 1»	«Chrome MX - 2»
Объем напорных баков (л)	3,2	6,4
Оперативный долив реагентов	есть	есть
Оперативный слив реагентов	нет	есть
Регулировка давления воздуха в напорных баках	общая на все баки	отдельная на каждый бак
Регулировка давления воздуха в распылительных пистолетах	раздельная	раздельная
Распылительные пистолеты в комплекте	для воздуха - DG-10 для активатора - MP-200A двухкомпонентный - PT-19 для воды - MP-200B	
Вес, нетто (кг)	32 кг.	42 кг.
Габаритные размеры В*Ш*Г (см-см-см)	90*65*40	90*81*46